

**Clichet cu cap pătrat, 1/2 inch cu mâner scurt****Date comandă**

Numărul de comandă	640720
GTIN	4045197238429
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Aplicație:

Recomandat pentru lucrul în spații înguste. **Rază de lucru la 0°**. Cu capăt pătrat nedetașabil culisant pentru strângere pe dreapta și pe stânga.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Lungimea totală: 115 mm

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Lungimea totală	115 mm
Tip produs	Clichet

