

**Chei combinate, inch, cromată, Deschiderea cheii: 3/4inch****Date comandă**

Numărul de comandă	613970 3/4
GTIN	4045197550712
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	3/4 inch
Înălțime maximă cioc h1	9 mm
Lungime cheie L	231 mm
Dimensiuni deschidere chei	inch
Înălțime maximă inel h _{2max}	14 mm
Poziție inel	15 grad
Suprafață	cromată
Caracteristici nume produs	cromată
Tip produs	Chei reglabilă

