



## Șurubelnițe speciale cu acumulator, Tip: M4D2



### Date comandă

Numărul de comandă	070224 M4D2
GTIN	4002395000388
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

- **Acumulatori Red Li-Ion cu monitorizarea individuală a celulelor și afișarea nivelului de încărcare.**

**Mașină de înșurubat compactă** cu acumulator Li-ion și burghiu **cu articulație rotativă** pentru utilizare în poziție dreaptă sau cotită. REDLINK™ protecție electronică la suprasarcină pentru durabilitate mare. Reglarea momentului de rotație în 21 de trepte cu funcție electronică de decuplare, treaptă de găurire, afișaj al nivelului de încărcare al acumulatorului în aparat, funcționare pe dreapta/stânga, prindere pentru **bit hex 1/4 inch** (E 6,3).

#### Avantaj:

Reglare a momentului de rotație în 21 de trepte.

#### Livrare:

Inclusiv acumulator, încărcător și geantă de transport.

#### Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare potrivite la Cod 073814 și Cod 073839.

### Descriere tehnică

Ambalaj	Geantă de transport
Turație maximă treapta 1	0 - 200 min <sup>-1</sup>
Capacitate acumulator	2 Ah
Denumirea producătorului	M4D-202B

Ø maxim de găurire spiralată în oțel	3 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 4 V
Sistem de prindere	E 6,3
Moment maxim de rotație dur	5 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	6 mm
Tensiunea acumulatorului	4 V
Forma	Șurubelniță dreaptă
Turație maximă treapta 2	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Greutate	0,5 kg
Utilizare tipică	Medium
Număr de acumulatoare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	lemn
Tip produs	Șurubelniță

## Accesorii

Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB4	073814 MB4
---	------------