



Clește de nituit manual „NTX”



Date comandă

Numărul de comandă	770205
GTIN	4007081050012
Clasa articolului	74B

Descriere

Execuție:

Clește manual de nituit, de primă clasă, din aluminiu turnat de înaltă calitate, bacuri din oțel CrV forjat. Lucru practic datorită consumului redus de energie și amortizării ruperii.

Livrare:

Duze 10/18, 10/24, 10/32.

Descriere tehnică

Pentru nituri oarbe oțel, oțel inoxidabil	2,4 - 5 mm
Greutate	575 g
Lungimea totală	260 mm
Pentru nituri oarbe Al, cupru	2,4 - 5 mm
Cursa dispozitivului	8 mm
Tip produs	Clește manual de nituit