



Set de chei combinate, model lung, Număr de chei: 11



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 614210 11 |
| GTIN | 4018754058341 |
| Clasa articolului | 63A |

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Livrare:

Câte 1 cheie combinată Cod 614600 / 614200 / 614900: Ref. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Notă:

AS-drive – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul **AS-drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|--------|
| Număr de chei | 11 |
| AS-Drive pe partea inelului | da |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |

Tip produs

Cheie reglabilă

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 19 mm | 614200 19 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 24 mm | 614200 24 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 16 mm | 614200 16 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 22 mm | 614200 22 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 13 mm | 614200 13 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 17 mm | 614200 17 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 10 mm | 614200 10 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 21 mm | 614200 21 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 18 mm | 614200 18 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 27 mm | 614200 27 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 30 mm | 614200 30 |