



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Scară mobilă, aluminiu, accesibilă bilateral, Nr. de traverse: 2X6**Date comandă**

Numărul de comandă	966053 2X6
GTIN	4031405330122
Clasa articolului	98G

Descriere**Execuție:**

Traverse din țevă dreptunghiulară, trepte pătrate striate 30×30 mm, bordurate permanent cu traverse, ghidare conică a traverselor pentru stabilitate. Capetele superioare ale traverselor cu capace de închidere. Piciorul scării antialunecare nivello®. Stabilitate ridicată datorită siguranței la desfacere cu 2 chingi foarte rezistente din perlon. Balamale din oțel zincat cu înșurubare.

Standard:**DIN EN 131.****Descriere tehnică**

Lungime scară	1,83 m
Execuția treptelor	Treaptă
Adâncime treaptă	30 mm
Lățime inferioară, exterioră	0,53 m
Greutate	7,7 kg
Accesibilitate	bilateral

Înălțime de lucru cca.	3,3 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară dublă