



Set de chei combinate, model lung, Număr de chei: 14



Date comandă

Numărul de comandă	614210 14
GTIN	4018754058136
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Livrare:

Câte 1 cheie combinată Cod 614600 / 614200 / 614900: Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Notă:

AS-drive – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul **AS-drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Descriere tehnică

Număr de chei	14
AS-Drive pe partea inelului	da

Dimensiuni deschidere chei	metric
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 14 mm	614200 14
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 18 mm	614200 18
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 21 mm	614200 21
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 20 mm	614200 20
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 13 mm	614200 13
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 22 mm	614200 22
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 10 mm	614200 10
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 17 mm	614200 17
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 16 mm	614200 16
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 24 mm	614200 24
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 15 mm	614200 15
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 19 mm	614200 19
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 11 mm	614200 11
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 12 mm	614200 12