



## Discuri de debitat din carbură, Ø discurilor: 76mm



### Date comandă

Numărul de comandă	563418 76
GTIN	3165140827621
Clasa articolului	54B

### Descriere

#### Execuție:

Discuri de debitat înguste speciale pentru locuri închise.

Disc din oțel cu granule din carbură lipite la muchia așchietoare.

#### Aplicație:

Pentru debitarea lemnului, a plasticului, a plăcilor din fibre de gips.

#### Adaptat pentru :

**Polizor unghiular mic cu acumulator** Cod 077100 sau **polizor drept** cu mandrină Cod 563070.

Viteză periferică maximă: 80 m/s

Ø găurii: 10 mm

Lățimea discului: 1 mm

Ø găurii: 10 mm

### Descriere tehnică

Lățimea discului	1 mm
Ø discurilor	76 mm
Ø găurii	10 mm
Turație maximă	20100 min <sup>-1</sup>

Pentru grosimile materialelor	3 - 5 mm
Descrierea formei	Drept
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Plăci din ipsos armat cu fibre
Optimizat pentru piesa de prelucrat	plastic
Optimizat pentru piesa de prelucrat	lemn
Mașină acționată	Polizor drept,
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		