

**Ansell****Pereche de mănuși HyFlex® 48-102, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094268 7
GTIN	10076490054455
Clasa articolului	04P

**Descriere****Execuție:**

HyFlex® Serie. Mănuși din tricot fin cu strat de acoperire pe palmă pentru medii de lucru uscate. Se recomandă pentru lucrări de precizie, în condițiile în care mâna beneficiază de o aerisire foarte bună. Pentru lucrări ușoare în industrie. Mobilitate bună, pentru manevrarea precisă a obiectelor mici. Extrem de recomandate pentru lucrări ușoare de montaj, inspecție, împachetarea componentelor mici.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Mărimea mănușilor	7
Serie	HyFlex®
Categorie de protecție	Categoria a II-a

Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	12
EN 388	4121A
Material de suport	Poliamidă
Strat de acoperire	PU
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	219 mm
Culoarea	gri
Greutate	15 g
Tehnologie de tricotat	13G
Aplicație	de folosință multiplă
Material	PU
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	A
Tip produs	Mănuși universale