

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 48-101, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	094269 11
GTIN	10076490491427
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® Serie. Mănuși din tricot fin cu strat de acoperire pe palmă pentru medii de lucru uscate. Se recomandă pentru lucrări de precizie, în condițiile în care mâna beneficiază de o aerisire foarte bună. Pentru lucrări ușoare în industrie. Mobilitate bună, pentru manevrarea precisă a obiectelor mici. Extrem de recomandate pentru lucrări ușoare de montaj, inspecție, împachetarea componentelor mici.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	11
Serie	HyFlex®
Tip de mănuși	Mănuși universale

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	12
EN 388	4131A
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	PU
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	220 mm
Culoarea	negru
Greutate	15,7 g
Tehnologie de tricotat	13G
Aplicație	de folosință multiplă
Material	PU
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	A
Tip produs	Mănuși universale