

**Garant****Aparat de precizie pentru măsurarea înălțimilor cu lupă, Înălțimea de trasare: 600mm****Date comandă**

Numărul de comandă	443450 600
GTIN	4045197889911
Clasa articolului	41F

**Descriere****Execuție:**

Picior stabil cu suprafață de rezemare rectificată și canale pentru evacuarea murdăriei. Capac din plastic ergonomic, confortabil, cu suprafață Santoprene®. Citire fără paralaxă cu scalare fină, de contrast. **Lupă suplimentară pentru o lizibilitate optimă.** Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Cu ajustare fină și șurub de reglare. Ac de trasat plat, armat cu carbură pentru trasare simplă și în canalele înguste, înlocuibil, posibilitate de trasare începând de la 0, cotele de desen pot fi transferate direct fără erori de calcul. Capac de protecție rabatabil și detașabil pentru lucrări fără accidente.

**Execuție text publicitar:**

Picior stabil cu suprafață de rezemare rectificată și canale pentru evacuarea murdăriei. Capac din plastic ergonomic, confortabil, cu suprafață Santoprene®. Ac de trasat plat, armat cu carbură pentru trasare simplă și în canalele înguste, înlocuibil. Posibilitate de trasare începând de la 0. Cotele de desen pot fi transferate direct fără erori de calcul. Capac de protecție rabatabil și detașabil pentru lucrări fără accidente. Cu ajustare fină și șurub de blocare.

**Lupă suplimentară pentru lizibilitate optimă.** Toate părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

**Livrare:**

Inclusiv ac de trasat Cod 444010 Ref. 75.

## Descriere tehnică

Eroare de toleranță	0,08 mm
Vernier	1/50 mm
Lățime suprafața bazei	110 mm
Calibrarea	E1
Secțiune transversală a coloanei de măsurare	30×12 mm
Înălțimea de trasare	600 mm
Lungime suprafața bazei	165 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Tip produs	Coloană verticală și sistem de marcare

## Servicii

Calibrare Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	024630 1000
Calibrare DAkkS Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	024640 1000

## Accesorii

Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Lungime 75 mm	444010 75
--	-----------