

**Ansell****Pereche de mănuși ActivArmr Hycron® 27-805, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 094431 11      |
| GTIN               | 10076490484078 |
| Clasa articolului  | 04P            |

**Descriere****Execuție:**

Serie ActivArmr Hycron®. **Mănușă rezistentă** din jerseu bumbac, cu strat de nitril, pentru utilizări solicitante. Rezistență mare la manevrarea materialelor abrazive și a celor cu muchii ascuțite. Mai robust și mai flexibil decât PVC-ul, de trei ori mai durabile decât mănușile grele din piele.

**Oprește eficient pătrunderea grăsimii și a uleiurilor.** Recomandat în special pentru piesele turnate brute, pentru semifabricate din plastic, bare de oțel, tablă, cabluri de putere mare, materiale de construcții, lemn brut.

Cu manșete de siguranță și acoperire completă.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Mărimea mănușilor | 11 |
|-------------------|----|

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Serie                                    | Hycron®                    |
| Tip de mănuși                            | Mănuși universale          |
| Categorie de protecție                   | Categoria a II-a           |
| Conținut                                 | 12                         |
| Proprietate a mănușilor                  | Fără silicon               |
| Proprietate a mănușilor                  | Fără latex                 |
| EN 388                                   | 4121B                      |
| Material de suport                       | Bumbac                     |
| Strat de acoperire                       | Nitril                     |
| VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE           | strat de acoperire complet |
| Domeniu de utilizare                     | Heavy Duty                 |
| Lungime                                  | 256 mm                     |
| Culoarea                                 | albastru                   |
| Greutate                                 | 69 g                       |
| Aplicație                                | de folosință multiplă      |
| Material                                 | Nitril                     |
| Clasă de protecție împotriva tăieturilor | B                          |
| Tip produs                               | Mănuși universale          |