

**Pereche de mănuși 03440, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	094424 8
GTIN	4260144425244
Clasa articolului	09H

Descriere**Execuție:**

Mănuși rezistente din jerse de bumbac cu strat de acoperire din nitril pentru aplicații medii și grele. Semnificativ mai durabile decât mănușile grele de piele și rezistente precum și flexibile ca mănușile din PVC. Barieră eficientă împotriva grăsimii și uleiului. Recomandate în special pentru piesele turnate brute, semifabricate din plastic, bare de oțel, table, cabluri de înaltă performanță, materiale de construcții, lemn brut.

03440. Cu manșete de siguranță și acoperire completă.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	8
Categorie de protecție	Categoria a II-a

Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	12
EN 388	4221X
Material de suport	Bumbac
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	strat de acoperire complet
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Culoarea	albastru / natur
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale