

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Perie cu sârmă răsucită Sârmă din INOX, Ø periei D1×grosimea perilor:
28X0,35mm****Date comandă**

Numărul de comandă	574900 28X0,35
GTIN	4017359039427
Clasa articolului	57L

Descriere**Execuție:**

Sârmă răsucită netedă, călită, presată într-un manșon de oțel, Ø cozii 6 mm, densitate uniformă a garniturii, deosebit de rezistentă la uzură.

Calitate INOX a sârmei 1.4401 (AISI 316). Corp transportor cu manșon din plastic pentru prelucrarea oțelului inoxidabil.

Aplicație:

Pentru debavurare, evacuarea zgurii și pentru toate lucrările de periere semidificile și dificile.

Peria se deschide mai mult sau mai puțin larg în funcție de turație și de aceea poate fi introdusă și în spații mai înguste de exemplu, pentru a prelucra interiorul unei carcase.

Descriere tehnică

Grosimea perilor	0,35 mm
Număr de cozi răsucite	12
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	28 mm
Turație maximă	20000 min ⁻¹
Ø periei D ₁	28 mm
Ø cozii D _s	6 mm
Material garnitură	Sârmă din INOX

Răsucire în cozi

răsucit spre stânga

Tip produs

Perie tip pensulă