



Clește de sertizare hidraulic cu acumulator, Tip: M18HCCT



Date comandă

Numărul de comandă	078254 M18HCCT
GTIN	4002395138821
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Clește hidraulic, compact de sertizare, recomandat pentru prelucrarea papucilor de cablu și a conectorilor de 16 mm² până la 300 mm².

- **FORCE LOGIC™ clește de sertizare hidraulic cu acumulator 53 kN, presează conexiunile în mai puțin de 3s.**
- **Echilibru optim datorită operării cu o singură mână.**
- **Design in-line și un cap rotativ la 350° - ideal pentru lucrările în locurile greu accesibile.**
- **Compatibil cu ONE KEY™. Este posibil transferul de date prin Bluetooth pentru raportările aparatului.**
- **PFM (Predictive Force Monitoring). Adaptare automată a presiunii de apăsare pe conectori, asigurarea presiunii de apăsare optime la fiecare operație de presare și vizualizare a presiunii complete cu o lumină verde.**
- **Fiabilitate de durată. Interval de întreținere la 30.000 de presări.**
- **Șine de prindere universale pentru toate fălcile standard de sertizat în U.**

Livrare:

Încărcător M12-18C, valiză de transport.

Descriere tehnică

Timp de sertizare	<3 s
Greutate cu acumulator	3,7 kg
Tensiunea acumulatorului	18 V
Capacitate acumulator	2 Ah
Forță de ștanțare	53 kN
Secțiune transversală max. cupru	300 mm ²
Secțiune transversală max. aluminiu	150 mm ²
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Conexiune pentru App	OneKey
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumuloare incluse	1
Denumirea producătorului	M18HCCT-201C
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Clește de sertizare

Accesorii

Cap pentru clește de sertizareStandard Secțiune 95 mm ²	078285 95
Cap pentru clește de sertizareStandard Secțiune 120 mm ²	078285 120
Cap pentru clește de sertizareDIN CU Secțiune 150 mm ²	078286 150
Cap pentru clește de sertizareDIN CU Secțiune 240 mm ²	078286 240
Cap pentru clește de sertizareDIN CU Secțiune 185 mm ²	078286 185
Cap pentru clește de sertizareDIN CU Secțiune 300 mm ²	078286 300
Cap pentru clește de sertizareDIN CU Secțiune 16 mm ²	078286 16
Cap pentru clește de sertizareDIN CU Secțiune 35 mm ²	078286 35
Cap pentru clește de sertizareStandard Secțiune 70 mm ²	078285 70
Sistem Li-Ion M18B2 Tip acumulator MB18	073827 MB18
Cap pentru clește de sertizareStandard Secțiune 240 mm ²	078285 240

Cap pentru clește de sertizareDIN CU Secțiune 25 mm ²	078286 25
Cap pentru clește de sertizareStandard Secțiune 16 mm ²	078285 16
Cap pentru clește de sertizareDIN CU Secțiune 50 mm ²	078286 50
Cap pentru clește de sertizareDIN CU Secțiune 120 mm ²	078286 120
Cap pentru clește de sertizareStandard Secțiune 50 mm ²	078285 50
Cap pentru clește de sertizareStandard Secțiune 35 mm ²	078285 35
Cap pentru clește de sertizareStandard Secțiune 25 mm ²	078285 25
Cap pentru clește de sertizareStandard Secțiune 185 mm ²	078285 185
Cap pentru clește de sertizareDIN CU Secțiune 70 mm ²	078286 70
Cap pentru clește de sertizareStandard Secțiune 150 mm ²	078285 150
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Cap pentru clește de sertizareStandard Secțiune 300 mm ²	078285 300
Cap pentru clește de sertizareDIN CU Secțiune 95 mm ²	078286 95