

**Garant**
**Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 27 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	614700 27
GTIN	4045197160096
Clasa articolului	61A

**Descriere**
**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. **Capăt inelar adânc cotit.**

**Standard:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

**Notă:**

**AS-drive** – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul **AS-drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Lungime cheie L: 385 mm

Înălțime maximă cioc h<sub>1</sub>: 12 mm

Înălțime maximă inel h<sub>2 max</sub>: 18 mm

**Descriere tehnică**

Înălțime maximă cioc h <sub>1</sub>	12 mm
Lungime cheie L	385 mm
Deschiderea cheii	27 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric

Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	18 mm
Poziție inel	15 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	Cromat cu nichel
Tip produs	Cheie reglabilă