

**HOLEX****Pereche de mănuși Piele netăbăcită de vită, Mărimea mănușilor: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	094055 12
GTIN	4045197890412
Clasa articolului	02H

**Descriere****Execuție:**

**Mănuși din piele** pentru utilizare în cazul riscurilor mecanice. Cu **cusătură dublă stabilă** și manșetă gumată. Datorită **materialului superior rezistent**, mănușile au o rezistență deosebit de mare. Degetul arătător este complet din piele.

**Căptușeală din bumbac pe interior** exclusiv pe palme.

**Execuție text publicitar:**

**Căptușeală din bumbac** exclusiv pe palme. **Mănușă din piele integrală de vacă de calitate ridicată** pentru utilizare în cazul riscurilor mecanice. Cu **cusătură dublă stabilă** și manșetă gumată. Datorită **materialului superior rezistent**, mănușa are o durabilitate deosebit de mare. Degetul arătător este complet din piele.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Notă text publicitar:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Mărimea mănușilor	12
Tip de mănuși	Mănuși din piele netăbăcită de vită
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	12
Material de suport	Piele netăbăcită de vită
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Variantă cu strat de acoperire	fără strat de acoperire
Greutate	180 g
Material	Piele netăbăcită de vită
Lungime	260 mm
Grosime	1
EN 388	3133X
Aplicație	de folosință multiplă
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Culoarea	alb
Tip produs	Mănuși din șpalt de vită