

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 8
GTIN	4045197160188
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 136 mm

Lățime falcă l: 18 mm

Înălțime falcă h₁: 5 mm

Înălțime inel h₂: 7 mm

Ø inelului D: 17,5 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 30 Nm

Descriere tehnică

Lungime cheie L	136 mm
Deschiderea cheii	8 mm
Lățime falcă l	18 mm
Ø inelului D	17,5 mm
Înălțime falcă h ₁	5 mm
Efort ridicat torsiune clichet	30 Nm
Înălțime inel h ₂	7 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă