

**Pereche de mănuși KryTech 580, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094468 10
GTIN	3245425804100
Clasa articolului	06D

Descriere**Execuție:**

KryTech 580 Grip&Proof. Pentru lucrări fine în medii de lucru puțin uleioase și murdare. Siguranță eficientă la prindere în zone uleioase și unsuroase datorită tehnologiei **Grip&Proof**. Durată lungă de utilizare datorită rezistenței la ulei și a materialului lavabil. Recomandată în special pentru prelucrarea pieselor cu ulei de așchiere, manevrarea cu table și piese de mașină uleioase, lucrări de tăiere, ștanțare și embosare.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	10
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale

Conținut	45
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342B
Material de suport	PEHD
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru / gri
Lungime	230 - 280 mm
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor