

## ejendals

### Pereche de mănuși anti-vibrații Tegera® 9181, Mărimea mănușilor: 10



#### Date comandă

Numărul de comandă

094331 10

GTIN

7392626055919

Clasa articolului

04R

#### Descriere

**Execuție:**

**Mănuși cu amortizare a vibrațiilor** din piele brută netăbăcită de capră cu palmă căptușită.

**Materialul Vibrothan®** de calitate superioare combină o **amortizare ridicată a vibrațiilor** cu o sensibilitate tactilă bună.

**Tegera® 9181. Cu prindere cu scai** pentru o scoatere și o punere comodă. **Deosebit de rezistente la uzură** datorită cusăturilor și a arătătorului întărit. **Necăptușite.**

**Aplicație:**

Lucrări aspre cu mașini vibratoare.

**Standard:**

Zusätzlich zertifiziert nach **EN ISO 10819. Schutz vor mechanischen Schwingungen** und Stößen.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

#### Descriere tehnică

Mărimea mănușilor

10

Tip de mănuși	Mănuși pentru șoferi
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	6
Proprietate a mănușilor	prindere cu scai
EN 388	3121X
Material de suport	Piele brută netăbăcită de capră
Variantă cu strat de acoperire	fără strat de acoperire
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Lungime	240 mm
Culoarea	negru / galben
Standard	Protecție împotriva vibrațiilor și la impact (EN ISO 10819)
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale