

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 18
GTIN	4045197160287
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 239 mm

Lățime falcă l: 38,6 mm

Înălțime falcă h₁: 8,1 mm

Înălțime inel h₂: 11,2 mm

Ø inelului D: 33,4 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 300 Nm

Descriere tehnică

Înălțime inel h ₂	11,2 mm
Deschiderea cheii	18 mm
Lățime falcă l	38,6 mm
Lungime cheie L	239 mm
Înălțime falcă h ₁	8,1 mm
Efort ridicat torsiune clichet	300 Nm
Ø inelului D	33,4 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă