

Honeywell**Pereche de mănuși Check & Go C, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094542 7
GTIN	13603835522828
Clasa articolului	09A

Descriere**Execuție:**

Check & Go Green PU C. Mănuși tricotate strânse pe mână din seria **Check & Go**, cu strat de acoperire PU de culoare verde. Codul de culori și litera imprimată mari **înlesnesc utilizatorilor și forțelor de securitate recunoașterea optică** a nivelului de protecție la tăiere. Mănușa este recomandată pentru lucrări în medii uscate și ușor uleioase. Cu fir Dyneema®/poliamidă/Lycra® pentru o rezistență ridicată.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
Serie	Check & Go
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor
EN 388:2016	4X43C
Material de suport	Dyneema®, poliamidă
Strat de acoperire	PU
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	verde / alb
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor