

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 38mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 38
GTIN	4045197511867
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 482 mm

Lățime falcă l: 76,2 mm

Înălțime falcă h₁: 16,6 mm

Înălțime inel h₂: 19,6 mm

Ø inelului D: 65,5 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 1150 Nm

Descriere tehnică

Înălțime falcă h ₁	16,6 mm
Lungime cheie L	482 mm
Ø inelului D	65,5 mm
Deschiderea cheii	38 mm
Lățime falcă l	76,2 mm
Efort ridicat torsiune clichet	1150 Nm
Înălțime inel h ₂	19,6 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă