

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 41 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 41
GTIN	4045197511874
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.
Lungime cheie L: 550 mm
Lățime falcă l: 83 mm
Înălțime falcă h₁: 18 mm
Înălțime inel h₂: 22 mm
Ø inelului D: 72,9 mm
Efort ridicat torsiune clichet: 1300 Nm

Descriere tehnică

Înălțime falcă h ₁	18 mm
Deschiderea cheii	41 mm
Lungime cheie L	550 mm
Efort ridicat torsiune clichet	1300 Nm
Ø inelului D	72,9 mm
Înălțime inel h ₂	22 mm
Lățime falcă l	83 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă