

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 22
GTIN	4045197160317
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 286 mm

Lățime falcă l: 45,7 mm

Înălțime falcă h₁: 9,6 mm

Înălțime inel h₂: 13 mm

Ø inelului D: 42 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 410 Nm

Descriere tehnică

Efort ridicat torsiune clichet	410 Nm
Deschiderea cheii	22 mm
Lungime cheie L	286 mm
Înălțime falcă h ₁	9,6 mm
Înălțime inel h ₂	13 mm
Ø inelului D	42 mm
Lățime falcă l	45,7 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă