

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt, Deschiderea cheii: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614816 16
GTIN	4045197198983
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Înălțime falcă h_1	7,1 mm
Lungime cheie L	122 mm
Înălțime inel h_2	10,6 mm
Ø inelului D	30,3 mm
Deschiderea cheii	16 mm
Lățime falcă l	34 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață

cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă