

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 14
GTIN	4045197160249
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 193 mm

Lățime falcă l: 30,9 mm

Înălțime falcă h₁: 6,6 mm

Înălțime inel h₂: 9,4 mm

Ø inelului D: 27,3 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 160 Nm

Descriere tehnică

Lățime falcă l	30,9 mm
Deschiderea cheii	14 mm
Efort ridicat torsiune clichet	160 Nm
Ø inelului D	27,3 mm
Înălțime falcă h ₁	6,6 mm
Lungime cheie L	193 mm
Înălțime inel h ₂	9,4 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă