

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant, Deschiderea cheii: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614812 13
GTIN	4045197160416
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	13 mm
Înălțime inel $h_2$	9,3 mm
Înălțime falcă $h_1$	6 mm
Ø inelului D	25,5 mm
Lungime cheie L	180 mm
Lățime falcă l	27,1 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă

---

## Accesorii

Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 2

614850 2