

Garant**Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă pliabilă, Număr de chei: 5****Date comandă**

Numărul de comandă

614810 5

GTIN

4045197160348

Clasa articolului

61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt de inel cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.

Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Conținut:

Câte 1 cheie Cod 614800 cu Ref. 8 - 10 - 13 - 16 - 17.

Livrare:

Câte 1 cheie Cod 614800 în mărimile 8; 10; 13; 16; 17.

Notă:

Husele pliabile de schimb sunt disponibile la Cod 614835 / 614836.

Descriere tehnică

Număr de chei

5

Deschiderea cheii

8 mm

Deschiderea cheii

10 mm

Deschiderea cheii	13 mm
Deschiderea cheii	16 mm
Deschiderea cheii	17 mm
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Ambalaj	Husă pliabilă
Dimensiuni deschidere chei	metric
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 17 mm	614800 17
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 8 mm	614800 8
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 13 mm	614800 13
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 1	614850 1
Husă pliabilă Număr de compartimente 5	614835 5
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 16 mm	614800 16
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 2	614850 2
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 10 mm	614800 10