

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt, Deschiderea cheii: 11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614816 11
GTIN	4045197287205
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Lățime falcă l	24 mm
Lungime cheie L	99 mm
Ø inelului D	22,5 mm
Înălțime falcă h <sub>1</sub>	5,3 mm
Înălțime inel h <sub>2</sub>	8,3 mm
Deschiderea cheii	11 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață

cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă