

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt, Deschiderea cheii: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614816 12
GTIN	4045197198952
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Lungime cheie L	105 mm
Înălțime falcă h ₁	5,8 mm
Lățime falcă l	25,9 mm
Ø inelului D	23,7 mm
Deschiderea cheii	12 mm
Înălțime inel h ₂	8,7 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață

cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă