

**HOLEX****Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	642120 10
GTIN	4045197164032
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

**Standard:****DIN 3124****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Notă:**

GARANT și HOLEX Biți bi-hexagonali de șurubelniță, disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 642132; HOLEX: Cod 642122).

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	10 mm
Lungime	38 mm
Ø pe partea de antrenare	15,4 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Standard	DIN 3124

Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară