

HOLEX**Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	642120 13
GTIN	4045197164063
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

GARANT și HOLEX Biți bi-hexagonali de șurubelniță, disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 642132; HOLEX: Cod 642122).

Descriere tehnică

Lungime	38 mm
Ø pe partea de antrenare	19,1 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Standard	DIN 3124

Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară