

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, inch, Deschiderea cheii: 11/16inch****Date comandă**

Numărul de comandă	614825 11/16
GTIN	4045197331274
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Lățime falcă I	36,6 mm
Lungime cheie L	233 mm
Înălțime inel h ₂	10,9 mm
Ø inelului D	33,3 mm
Deschiderea cheii	11/16 inch
Înălțime falcă h ₁	7,9 mm
Dimensiuni deschidere chei	în inch
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă