

**JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614870 8
GTIN	4013288212634
Clasa articolului	63F

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet ușor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinți), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°. Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal și placă metalică interschimbabilă calitate, ce are rol de reținere și de opritor final, împiedicând alunecarea permițând obținerea unui unghi redus de întoarcere.

**Material:**

Oțel crom-molibden, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Ø inelului D	18 mm
Lungime cheie L	144 mm
Lățime falcă l	20 mm
Înălțime inel h <sub>2</sub>	7 mm
Deschiderea cheii	8 mm
Înălțime falcă h <sub>1</sub>	5,5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Denumirea producătorului	6000 Joker
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	80
Unghi prindere	4,5 grad

Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	cromat mat
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă