

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, inch, Deschiderea cheii: 3/8inch****Date comandă**

Numărul de comandă	614825 3/8
GTIN	4045197331229
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Lungime cheie L	160 mm
Ø inelului D	20,8 mm
Deschiderea cheii	3/8 inch
Înălțime inel h ₂	7,7 mm
Înălțime falcă h ₁	5,2 mm
Lățime falcă l	22 mm
Dimensiuni deschidere chei	în inch
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă