

Garant**Cheie inelară dublă cu clichet cotită la 15°, Deschideri: 8X9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614845 8X9
GTIN	4045197415875
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță, cu clichete deosebit de ușor de utilizat, robuste – reversibile pentru funcționarea pe dreapta și pe stânga.

Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₁	8 mm
Lungimea totală L	128 mm
Înălțime maximă inel h ₂	7,4 mm
Înălțime maximă inel h ₁	7,4 mm
Deschiderea cheii ₂	9 mm
Ø maxim inel D ₂	21,5 mm
Ø maxim inel D ₁	18,2 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de dinți	5
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață

cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă