

**Bit hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 30mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 642200 30     |
| GTIN               | 4018754006021 |
| Clasa articolului  | 63A           |

**Descriere****Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranță mică. Fără alunecare pe colțurile șuruburilor, capetele șuruburilor și ale piulițelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite. Profil **AS-Drive**.

**Standard:****DIN 3124****Material:**

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

**Notă:**

**ATENȚIE!**

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 642229

**Descriere tehnică**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Lungime                  | 45 mm   |
| Deschiderea cheii        | 30 mm   |
| Ø pe partea de antrenare | 39,7 mm |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Pătrat de antrenare | 1/2 inch                  |
| Standard            | DIN 3124                  |
| Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală |
| Material            | Oțel ultraperformant HPQ® |
| Suprafață           | cromate cu nichel         |
| Cu profil AS-Drive  | da                        |
| Tip produs          | Bit de cheie tubulară     |