

**Chei combinate, model extra lung, Deschiderea cheii: 11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614950 11
GTIN	4045197511188
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Material:

Oțel crom-molibden, lustruit și cromat mat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	11 mm
Înălțime maximă cioc h ₁	6 mm
Lungime cheie L	205 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h _{2 max}	9 mm
Poziție inel	15 grad
Material	Oțel crom-molibden
Tip produs	Cheiie reglabilă