



Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 30X32mm



Date comandă

Numărul de comandă	615000 30X32
GTIN	4018754021130
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie bună a forței.

Capătul inelar cu profil **AS-drive**.

Avantaj:

Profil **AS-Drive**:

- **Șuruburile se prind de flancuri.**
- **Șuruburile sunt protejate.**
- **Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă.**
- **Prindere sigură și transmitere mai mare a forței.**

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

Notă:

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 615600

Descriere tehnică

Ø maxim inel D ₂ max	48 mm
Deschiderea cheii ₂	32 mm
Deschiderea cheii ₁	30 mm

Ø maxim inel D ₁ max	44 mm
Lungime cheie L	365 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Tip produs	Cheie reglabilă