



Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 8X10mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 615000 8X10 |
| GTIN | 4018754020812 |
| Clasa articolului | 63A |

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie bună a forței.

Capătul inelar cu profil **AS-drive**.

Avantaj:

Profil **AS-Drive**:

- **Șuruburile se prind de flancuri.**
- **Șuruburile sunt protejate.**
- **Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă.**
- **Prindere sigură și transmitere mai mare a forței.**

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

Notă:

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 615600

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|-------|
| Ø maxim inel D ₂ max | 16 mm |
| Deschiderea cheii ₁ | 8 mm |
| Ø maxim inel D ₁ max | 14 mm |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Deschiderea cheii ₂ | 10 mm |
| Lungime cheie L | 180 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Tip produs | Cheie reglabilă |