

**Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614900 13
GTIN	4045197442079
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.  
Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Înălțime maximă cioc h1	6,5 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Lungime cheie L	206 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h <sub>2 max</sub>	10 mm
Poziție inel	15 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Chei reglabilă

