

Garant

Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 8X9 mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 615700 8X9 |
| GTIN | 4045197160584 |
| Clasa articolului | 61A |

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de utilizat. Durabilitate și capacitate de încărcare deosebit de mari. Capătele inelare cu profil **AS-drive**.

Avantaj:

Profil **AS-Drive**:

- **Șuruburile se prind de flancuri.**
- **Șuruburile sunt protejate.**
- **Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă.**
- **Prindere sigură și transmitere mai mare a forței.**

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

Notă:

AS-Drive – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Toate cheile inelare cotite GARANT și STAHLWILLE sunt echipate cu acest profil – poate fi recunoscut după semnul **AS-Drive**.

Lungime cheie L: 180 mm

Ø maxim inel D₁ max: 14 mm

Ø maxim inel D₂ max: 15 mm

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|-------|
| Ø maxim inel D ₁ max | 14 mm |
|---------------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Ø maxim inel D ₂ max | 15 mm |
| Lungime cheie L | 180 mm |
| Deschiderea cheii ₂ | 9 mm |
| Deschiderea cheii ₁ | 8 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Tip produs | Cheie reglabilă |