

**Garant****Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 14X17 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	615700 14X17
GTIN	4045197160683
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de utilizat. Durabilitate și capacitate de încărcare deosebit de mari. Capătele inelare cu profil **AS-drive**.

**Avantaj:**

Profil **AS-Drive**:

- **Șuruburile se prind de flancuri.**
- **Șuruburile sunt protejate.**
- **Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă.**
- **Prindere sigură și transmitere mai mare a forței.**

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

**Notă:**

**AS-Drive** – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Toate cheile inelare cotite GARANT și STAHLWILLE sunt echipate cu acest profil – poate fi recunoscut după semnul **AS-Drive**.

Lungime cheie L: 245 mm

Ø maxim inel D<sub>1</sub> max: 22 mm

Ø maxim inel D<sub>2</sub> max: 27 mm

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii 1	14 mm
---------------------	-------

Ø maxim inel D <sub>1</sub> max	22 mm
Ø maxim inel D <sub>2</sub> max	27 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	17 mm
Lungime cheie L	245 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Tip produs	Cheie reglabilă