



## Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 13X17mm



### Date comandă

Numărul de comandă	615000 13X17
GTIN	4018754020911
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie bună a forței.

Capătul inelar cu profil **AS-drive**.

#### Avantaj:

Profil **AS-Drive**:

- **Șuruburile se prind de flancuri.**
- **Șuruburile sunt protejate.**
- **Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă.**
- **Prindere sigură și transmitere mai mare a forței.**

#### Standard:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

#### Notă:

**ATENȚIE!**

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 615600

### Descriere tehnică

Deschiderea cheii <sub>2</sub>	17 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	13 mm
Lungime cheie L	245 mm

Ø maxim inel D <sub>1</sub> max	22 mm
Ø maxim inel D <sub>2</sub> max	27 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Tip produs	Cheie reglabilă