

Garant**Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 13X15 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	615700 13X15
GTIN	4045197160652
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de utilizat. Durabilitate și capacitate de încărcare deosebit de mari. Capătele inelare cu profil **AS-drive**.

Avantaj:

Profil **AS-Drive**:

- **Șuruburile se prind de flancuri.**
- **Șuruburile sunt protejate.**
- **Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă.**
- **Prindere sigură și transmitere mai mare a forței.**

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

Notă:

AS-Drive – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Toate cheile inelare cotite GARANT și STAHLWILLE sunt echipate cu acest profil – poate fi recunoscut după semnul **AS-Drive**.

Lungime cheie L: 245 mm

Ø maxim inel D₁ max: 22 mm

Ø maxim inel D₂ max: 23 mm

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₂	15 mm
--------------------------------	-------

Ø maxim inel D ₂ max	23 mm
Ø maxim inel D ₁ max	22 mm
Deschiderea cheii ₁	13 mm
Lungime cheie L	245 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Tip produs	Cheie reglabilă