

Garant**Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	642325 16
GTIN	4045197497802
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Deschiderea cheii **Surface Drive** permite fixarea solidă și forță mai mare de acțiune. Presiunea acționează direct pe suprafețele piulițelor și șuruburilor, muchiile sensibile sunt protejate. Dimensiunile intermediare de ex. în inch (A/F, BSF, BSW) și șuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu Surface Drive.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Recomandat pentru inch (dimensiuni americane)	5/8 inch
Deschiderea cheii	16 mm
Ø pe partea de antrenare	22,6 mm
Lungime	38 mm

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de cheie tubulară hexagonală	Surfacedrive
Standard	DIN 3124
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară