

Garant**Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 18mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 642325 18 |
| GTIN | 4045197497840 |
| Clasa articolului | 61A |

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Deschiderea cheii **Surface Drive** permite fixarea solidă și forță mai mare de acțiune. Presiunea acționează direct pe suprafețele piulițelor și șuruburilor, muchiile sensibile sunt protejate. Dimensiunile intermediare de ex. în inch (A/F, BSF, BSW) și șuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu Surface Drive.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

| | |
|---|------------|
| Recomandat pentru inch (dimensiuni americane) | 11/16 inch |
| Ø pe partea de antrenare | 25,4 mm |
| Lungime | 38 mm |
| Deschiderea cheii | 18 mm |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Pătrat de antrenare | 1/2 inch |
| Profil de cheie tubulară hexagonală | Surfacedrive |
| Standard | DIN 3124 |
| Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive |
| Material | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață | cromat |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară |