



## Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 19mm



### Date comandă

Numărul de comandă	642500 19
GTIN	4018754005635
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranță mică. Fără alunecare pe colțurile șuruburilor, capetele șuruburilor și ale piulițelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite. Hexagon dublu cu profil **AS-Drive**.

#### Standard:

**DIN 3124-L**

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

#### Notă:

**ATENȚIE!**

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 642529

### Descriere tehnică

Lungime	83 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Ø pe partea de antrenare	26,2 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch

Standard	ISO 2725-1
Standard	DIN EN 3710
Standard	ASME B 107.5M
Standard	DIN EN 3709
Standard	DIN 3124
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat
Cu profil AS-Drive	da
Tip produs	Bit de cheie tubulară