



Bit bi-hexagonal pentru bujii, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 20,8mm



Date comandă

Numărul de comandă	642450 20,8
GTIN	4018754005734
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Cu adaos de cauciuc pentru a ține bujiile.

Granulație optimă prin forjare specială. Toleranțe înguste pentru deschiderea cheii. Fără alunecare pe colțurile șuruburilor, capetele șuruburilor și ale piulițelor sunt protejate. Călite în baie de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Lungime	83 mm
Mecanism de reținere pentru bujii	Suport din cauciuc
Deschiderea cheii	20,8 mm
Ø pe partea de antrenare	27,7 mm
Deschiderea cheii	13/16 inch
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromate cu nichel

Tip produs

Bit de cheie tubulară